



Audiocups

Gürültü Azaltıcı Hava Yolu Başlığı

Ortam gürültüsünün korumasız kulaklıklar için çok yüksek olduğu koşullarda doğru saf ton tarama odyometrisi testini sağlamak için tasarlanmış sektör lideri odyometrik gürültü azaltıcı hava yolu başlığı.

Dikkat çeken tasarım

Tamamen eklemlı bir kulaklık süspansiyon sistemi dahil etmek, kulaklık yastıklarının her şekildeki kulak kepçesine yerleşebilmesini sağlarken, aynı zamanda audiocup yastıkları arka plan gürültüsünü dışlamak için dış kulağı kapatır.

Performans

Bu gürültü azaltıcı muhafazalar, standart odyometri kulaklıklarıyla karşılaştırıldığında doğru odyometri ölçümlerine yardımcı olmak için benzersiz gürültü azaltma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Odyometri eşik ölçümleri, ISO 8253-1:2010'da önerilen maksimum belirtilen ortam gürültü seviyelerine uygun olarak kaydedilmelidir.

Mükemmel eklenti

Audiocup'larımız, RadioEar DD45, Telephonics TDH39 ve TDH49 dönüştürücü gibi standart bir hava iletimli kulaklığa mükemmel bir eklentidir ve odyometrenizi yeniden kalibre etmenize gerek kalmadan sahada kolayca yeniden takılarak kullanılabilir.

Temel özellikler

- Sektör lideri izolasyon seviyeleri
- Odyometri testinin yüksek ortam gürültüsünde yapılmasına olanak sağlar
- Bir odyoloji kabini mevcut olmadığında paha biçilmez
- Odyoloji kabini yeterli ses izolasyonunu sağlayamadığında mükemmel bir tamamlayıcı olur
- Kulaklığın eklemlı süspansiyonu doğru ve rahat bir uyum sağlar
- Herhangi bir TDH 39 tipi kulaklığa kolayca takılır
- Takıldıktan sonra yeniden kalibre etme gereksinimi yoktur

Lütfen dikkat: Resimde Audiocups ile birlikte tam kulaklık gösterilmektedir.

Audiocups

Gürültü Azaltıcı Hava Yolu Başlığı

Teknik Özellikler

Atenüasyon

MX41/AR kulaklık süngerlerine sahip TDH39 kulaklığının audiocup kulaklık içerisinde kullanılmasıyla sağlanan atenüasyon aşağıda gösterilmiştir.

Frekans Hz	Atenüasyon dB	Deviasyon dB
125	9	6
250	13	6
500	24	8
1000	30	8
1500	32	7
2000	39	7
3000	44	5
4000	44	8
6000	44	10
8000	35	7

Boyutlar

Materyal:	Biçimlendirilmiş ABS Plastik
Ağırlık:	350 g / 0.77lbs
Audiocups, mevcut kulaklıklara uyacak şekilde gürültü azaltıcı koruyucular veya takılı hoparlörler, süngerler ve kulaklık başlığı içerir.	
Mevcut kulaklığa Audiocups eklenmesi, odyometrenizin kalibrasyonunu etkilemez. Odyometreniz için yeniden kalibrasyon gerekli değildir.	

Uyumluluk

Uyumlu ürünler:	Tüm Amplivox odyometreler, Interacoustics'ten AD226, MAICO'dan MA25, Inventis'ten Bell ve Piccolo, Resonance'tan r07a ve R27A, Tremetrics'ten RA300 ve RA660, Neurosoft'tan Neuro-Audio/PTA, Sibel'den Sibelsound Duo ve Sivantos'tan SD270 ile uyumludur.
-----------------	--

Standart ekipmanlar

- Ekstra ses izolasyonu sağlayan hava yolu başlığı

Opsiyonel ekipmanlar

- Kulaklık kabloları
- TDH39 veya DD45 iç kulak yastıklı kulaklık



Lütfen unutmayın: Bu parçalar, tam bir kulaklığın montajı için ek ücret karşılığında Audiocup'larla birlikte temin edilebilir. Yeni kulaklık ve odyometre için kalibrasyonun tamamlanması gerekecektir.



Amplivox Ltd, 3800 Parkside, Solihull Parkway, Birmingham Business Park,
Birmingham, West Midlands, B37 7YG, United Kingdom
www.amplivox.com | +44 (0)1865 880846 | hello@amplivox.com



Türkiye Distribütörü

Duyumed İştirme Cihazları A.Ş.

Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 74

Torun Center A Blok Ofis: 176 Şişli / İstanbul

0850 474 2121 | info@duyumed.com | www.odyoloji.com.tr